



FOR RELEASE: Immediately
CONTACT: Roberta Foster-Smith
Phone: 760.431.1919
E-mail: roberta.foster-smith@nordsonasymtek.com

Nordson ASYMTEK
2747 Loker Avenue West
Carlsbad, CA 92010-6603, USA

写真: <http://www.nordson.com/~media/Images/Nordson/asymtek/PR-High-Resolution/SC-350-Select-Spray-HR>

ノードソン・アシムテックのセレクトスプレー塗布器 **SC-350** は、電子装置製造用の優れたパターンエッジ仕上がり度と高速性を兼ね備えています
最適な噴霧化を実現し、スプレーコンフォーマルコーティングに革命をもたらします

米国カリフォルニア州カールスバッド市 – 2018年2月07日 – [ディスペンシング](#)、ジェットイング技術、また成膜装置と技術の世界的リーダーのノードソン・アシムテック、ノードソン・コーポレーション (NASDAQ: [NDSN](#)) は、コンフォーマルコーティング用途向けの新しいセレクトスプレー噴霧器 Select Coat® SC-350 を発表しました。SC-350 は広範囲な液体粘性に適合しつつ、高速で優れたパターンエッジ仕上がり度と均一な塗り厚を提供します。パターンエッジ仕上がり度とスプレー制御に優れているため、タイトなキープアウトゾーンを維持し、自動車とモバイル電子機器の製造と組み立てに重要な薄膜を形成できます。

SC-350 は 100% の固形物だけでなく溶剤型材料など、正確なパターンエッジ仕上がり度と均一なパスが要求される用途に最適です。革新的な気流拡張はシリコーン、アクリル塗料、ウレタンなど高粘度材料の噴霧を最適化し、コーティング材料が空气中に保存される場合に発生する「糸引き効果」を低減します。30 cps から 3500 cps 以上の広範囲な粘度の材料について、溶剤の使用を低減しつつ効果的に扱うことができます。

SC-350 塗布器は、ノードソン・アシムテック製 SL-940 コンフォーマルコーティングシステムと併用するよう設計されています。この塗布器は、塗布器を標準の垂直位置に設置したり、全4面ならびに標準の垂直方向からは噴霧できない場所に噴霧できるように、各4点で30度傾斜させられる4点傾斜アクセサリーに対応したりしています。また、所要時間を50%低減するデュアル同時機器構成も採用しています。

SC-350 塗布器は接液部を最小限に抑え、内部表面はなめらかで、露出スプラインのため、容易に洗浄し管理できます。従来よりも薄いフィルム形成によって、液体と溶剤の使用を最小限

にし、費用効果を実現しています。正確なキープアウトゾーンのため、液体使用量、修理、また再作業を抑えることができます。

「試してみるべきです」、「これはまさに驚きです」、「素晴らしい」といったユーザーからのコメントを頂いています。ノードソン・アシムテックの製品マーケティングマネージャーである **Camille Sybert** は、「見た目が素晴らしいだけでなく、これまで製造してきた中で最高のスプレー結果です。この噴霧器は非常にタイトなキープアウトエリアと優れたパターンエッジ仕上がり度だけでなく、高速噴霧ができ、さまざまな種類と粘度の液体に対応できるため、噴霧器市場のニーズに最適です。多くのメーカーに可能性を切り開きます。」と述べています。

詳細につきましては、info@nordsonasymtek.com または +1 760-431-1919 からノードソン・アシムテックに連絡頂くか、弊社ウェブサイト: www.nordsonasymtek.com にアクセスしてください。

ノードソン・アシムテック (Nordson ASYMTEK) の概要

ノードソン・アシムテックは精密液体ディスペンシング、コンフォーマルコーティング、ならびにジェットング技術における世界的リーダーとして、ディスペンシングとコーティングシステムの設計と製造を行っています。また、受賞したグローバルなアプリケーション、ならびに 30 年以上に渡るサービスネットワークに支えられています。詳細につきましては、www.NordsonASYMTEK.com あるいはソーシャルメディアにアクセスしてください。

ノードソン・コーポレーション (Nordson Corporation) の概要

ノードソン・コーポレーションは接着剤、コーティング、ポリマー、シーリング材、生体材料、その他液体の調合、適用、制御、試験と品質検査、表面処理と修復する、特殊な製品とシステムを設計、製造、販売し、アプリケーション技術者とダイレクトな世界的販売とサービスによって支えられています。ノードソンは梱包、不織布、エレクトロニクス、医療系、電化製品、エネルギー、輸送、建設、一般商品の組立と仕上げなど、非耐久財、耐久消費財、また技術のエンドマーケットの多くの消費者に製品を提供しています。ノードソンは 1954 年に設立され、オハイオ州ウェストレーク市に本社を置き、40 カ国近くで運営を行いサポート事務所があります。ノードソンのウェブサイト、www.nordson.com、Twitter または Facebook にアクセスしてください。

###

お問い合わせ先:

ノードソン・アシムテック:

Roberta Foster-Smith

電話番号: +1.760.431.1919

電子メール: roberta.foster-smith@nordsonasymtek.com

Email: roberta.foster-smith@nordsonasymtek.com

代理店:

Andrea Roberts

AR Marketing, Inc.

電話番号: +1.858.204.9584

電子メール: andrea@armarketinginc.com

海外事務所:

本社、カリフォルニア州カールスバッド市: ++1.760.431.1919 www.nordsonasymtek.com

中国: +86.21.3866.9166 www.nordsonasymtek.com/cn

ヨーロッパ: +31.43.352.4466

インド: +91.44.4353.9024

日本: +81.3.5762.2801 www.nordsonasymtek.com/jp

韓国: +82.31.765.8337 www.nordsonasymtek.com/kr

東南アジア: +65.6796.9515

台湾: +886.2.2902.1860